



Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform, Velikost křížové drážky: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667800 2
GTIN	4013288102232
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži. **Čepel** ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; **hroty s diamantovým povlakem**. Povrch matně chromovaný.

Pro šrouby Ø: 3,1 – 5,2 mm

Délka čepele: 100 mm

Celková délka: 205 mm

Šestihran pro nasazení maticového klíče: 10 mm

Technický popis

Celková délka	205 mm
Pro šrouby Ø	3,1 – 5,2 mm
Délka čepele	100 mm
Velikost křížové drážky	2
Šestihran pro nasazení maticového klíče	10 mm
Unášecí profil	Šroubováky Pozidriv

