



## Šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform, Velikost křížové drážky: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	667700 3
GTIN	4013288102201
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži. **Čepel** ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; **hroty s diamantovým povlakem**. Povrch matně chromovaný.

Pro šrouby Ø: 5,3 &minus; 7,2 mm

Délka čepele: 150 mm

Celková délka: 262 mm

Šestihran pro nasazení maticového klíče: 13 mm

### Technický popis

Šestihran pro nasazení maticového klíče	13 mm
Délka čepele	150 mm
Velikost křížové drážky	3
Pro šrouby Ø	5,3 &minus; 7,2 mm
Celková délka	262 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips