

**Vyrážeč závlaček pro mechaniky, Ø hrotů D: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	747500 5
GTIN	7610733200504
Třída artiklu	73B

Popis**Provedení:**

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou. Celé kalené, speciální **zušlechtění sekací hlavy** zabraňuje tříštění. Nejvyšší možná tvrdost hrotu (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti. Skutečný Ø 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

Technický popis

Ø stopky S	8 mm
Délka trnu L2	35 mm
Ø hrotů D	5 mm
Celková délka L1	120 mm
Tvrdost hrotu	59 HRC
Provedení úderové hlavy	Speciální zušlechtění
Materiál	Extra chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Vyrážeče závlaček