

Garant

Šroubovák pro šrouby Phillips, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Velikost křížové drážky: 0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667720 0
GTIN	4045197923639
Třída artiklu	61F

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem šetrným k pokožce a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** šetrným k pokožce.

Pro šrouby Ø: do 2 mm

Délka čepele: 25 mm

Celková délka: 75 mm

Technický popis

Pro šrouby Ø	do 2 mm
Velikost křížové drážky	0
Délka čepele	25 mm
Celková délka	75 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

