

**Sada vyrážečů závlaček s rukojetí z plastu ABS, Počet vyrážečů závlaček: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	746950 6
GTIN	7610733254958
Třída artiklu	73B

Popis**Provedení:**

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechťení sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný \varnothing 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Materiál:

Zvláštní kvalita z extra chromvanadiové oceli (tzn. nejvyšší možná tvrdost špičky cca 59 HRC při zvláštní tuhosti), chromované. Rukojeť s elastomerovým pláštěm, šetrným vůči pokožce.

Obsah:

Po 1 vyrážeči závlaček č. 746940: vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8

Technický popis

Počet vyrážečů závlaček	6
Druh produktu	Vyrážeče závlaček

Příslušenství

Vyrážeč závlaček s rukojetí \varnothing hrotů 4 mm	746940 4
--	----------

Vyrážeč závlaček s rukojetí Ø hrotů 2 mm	746940 2
Vyrážeč závlaček s rukojetí Ø hrotů 6 mm	746940 6
Vyrážeč závlaček s rukojetí Ø hrotů 5 mm	746940 5
Vyrážeč závlaček s rukojetí Ø hrotů 8 mm	746940 8
Vyrážeč závlaček s rukojetí Ø hrotů 3 mm	746940 3