

**Vyrážeč závlaček, speciální kvalita chromovaný, Ø hrotů D: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	746900 12
GTIN	7610733024100
Třída artiklu	73B

**Popis****Provedení:**

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění. Skutečný Ø 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

**Mimořádná kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

**Materiál:**

Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované.

**Technický popis**

Délka trnu L2	90 mm
Ø hrotů D	12 mm
Ø stopky S	14 mm
Celková délka L1	220 mm
Tvrdost hrotu	59 HRC
Materiál	Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Vyrážeče závlaček

