



## Sada šroubováků pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí, Počet šroubováků: 7



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	6682107
GTIN	7610733086764
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť „Classic“** z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

#### Použití:

**Šroubovák Pozidriv** pro šrouby s křížovými drážkami Pozidriv a Supadriv.

#### Obsah:

Po 1 šroubováku č. 668200: vel. 0; 1; 2; 3; 4; 1K; 2K

### Technický popis

Počet šroubováků	7
Unášecí profil	Šroubováky Pozidriv
Druh produktu	Šroubováky

### Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 2K	668200 2K
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668200 1

Držák šroubů Typ 1	666425 1
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 3	668200 3
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 1K	668200 1K
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668200 0
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668200 2
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí Velikost křížové drážky 4	668200 4