



Sada vyrážeců závlaček pro mechaniku v plastovém stojanu, Počet vyrážeců závlaček: 11



Údaje o objednávce

Artikové číslo	747700 11
GTIN	7610733086917
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou. Celé kalené, speciální **zušlechtní sekací hlavice** zabraňuje tříštění. Nejvyšší možná tvrdost hrotu (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti. Skutečný \varnothing 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážeců závlaček v otvoru.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

Obsah:

Po 1 vyrážeci závlaček č. 747500: vel. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Po 1 důlčíku č. 749200: vel. 90 a 100

Technický popis

Druh produktu	Vyrážecé závlaček
---------------	-------------------

Příslušenství

Důlčíky pro mechaniku Celková délka 90 mm	749200 90
---	-----------

Vyrážeč závlaček pro mechaniky Ø hrotů D 5 mm	747500 5
Vyrážeč závlaček pro mechaniky Ø hrotů D 3 mm	747500 3
Vyrážeč závlaček pro mechaniky Ø hrotů D 6 mm	747500 6
Důlčíky pro mechaniky Celková délka 100 mm	749200 100
Vyrážeč závlaček pro mechaniky Ø hrotů D 2 mm	747500 2
Vyrážeč závlaček pro mechaniky Ø hrotů D 9 mm	747500 9
Vyrážeč závlaček pro mechaniky Ø hrotů D 7 mm	747500 7
Vyrážeč závlaček pro mechaniky Ø hrotů D 4 mm	747500 4
Vyrážeč závlaček pro mechaniky Ø hrotů D 8 mm	747500 8
Vyrážeč závlaček pro mechaniky Ø hrotů D 1 mm	747500 1