



Multifunkční silové stranové štípací kleště izolované dle VDE, Celková délka: 180mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	728790 180
GTIN	4007582006488
Třída artiklu	76B

Popis

Provedení:

Přesné břity induktivně kalené (cca 64 HRC) pro piano dráty. Přesné odizolovací otvory pro jednožilové (masivní) vodiče 1,5 a 2,5 mm². Přesný lisovací přípravek pro dutinky 1,5 a 2,5 mm². Nůžkové štípačky k rovnému zkrácení mosazných a měděných šroubů M3,5 a M4. Ohýbací přípravek pro ohýbání upevňovacích ok pro masivní měděné vodiče Ø 4, 5 a 6 mm. Ramena se silnostěnnými návleky **izolovaná do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Vysoký výkon ve stříhu a při krimpování díky optimálnímu převodovému poměru.

Použití:

Ideální pro práce na elektroinstalaci – zalomené provedení pro zlepšenou ergonomii a volný pohled na pracovní úsek.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Technický popis

Celková délka	180 mm
Výkon ve stříhu piano drátu Ø	2 mm
Odizolování vodičů s Ø	1,5 mm
Odizolování vodičů s Ø	2,5 mm
Pro dutinky	1,5 mm ²
Pro dutinky	2,5 mm ²

Hmotnost	270 g
Zahnutá hlava	25 stupeň
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	speciální nástrojová ocel
Povrch kleští	lesklý
Druh produktu	Řezací kleště