



Lanko pro vtahování kabelů, skelné vlákno Kati® Blitz compact v plastovém boxu, Délka pásma: 30m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	814870 30
GTIN	4044489018305
Třída artiklu	86A

Popis

Provedení:

3 mm silná páska ze skelného vlákna, **stabilní vůči posunutí** a přesto **velmi pružná**; ideální pro komplikované zatahování kabelů do již osazených trubek nebo v případě velkého počtu ohybů. Na obou koncích přilepená koncová pouzdra se závitem M5 pro volitelné upnutí hlavy pro vedení pružiny, tažné pásy nebo tažná oka. Možný poloměr až 30 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství v plastovém boxu: 2 vodiče pružin $\varnothing 7$ a $\varnothing 10$ mm, 5 tažných ok, 1 kabelová punčocha $\varnothing 6 - 9$ mm, 5 koncovek, 3 spojovací pouzdra, 1 speciální lepidlo 3 g, 1 Power Disk.

Technický popis

Délka pásma	30 m
Maximální zatížení spojení zatahovacího lanka – pouzdra	1 kN
Maximální zatížení zatahovacího lanka	5 kN
Druh produktu	Nástroj na zatahování kabelů

Příslušenství

Posuvná rukojeť Easy Grip	814775
Koncová hruška M5 s očkem	814730
Pružinová kulová hlava M5 Ø hlavy 10 mm	814720 10
Koncové pouzdro M5	814740
Pružinová kulová hlava M5 Ø hlavy 7 mm	814720 7
Lepidlo	814750
Kabelová punčocha M5 Typ 6	814710 6
Kabelová punčocha M5 Typ 10	814710 10
Kluzný prostředek na kabely	814760