



Lanko pro vtahování kabelů, skelné vlákno Kati® Blitz compact v plastovém boxu, Délka pásma: 50m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	814870 50
GTIN	4044489018503
Třída artiklu	86A

Popis

Provedení:

3 mm silná páska ze skelného vlákna, **stabilní vůči posunutí** a přesto **velmi pružná**; ideální pro komplikované zatahování kabelů do již osazených trubek nebo v případě velkého počtu ohybů. Na obou koncích přilepená koncová pouzdra se závitem M5 pro volitelné upnutí hlavy pro vedení pružiny, tažné pásy nebo tažná oka. Možný poloměr až 30 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství v plastovém boxu: 2 vodiče pružin \varnothing 7 a \varnothing 10 mm, 5 tažných ok, 1 kabelová punčocha \varnothing 6 – 9 mm, 5 koncovek, 3 spojovací pouzdra, 1 speciální lepidlo 3 g, 1 Power Disk.

Technický popis

Délka pásma	50 m
Maximální zatížení zatahovacího lanka	5 kN
Maximální zatížení spojení zatahovacího lanka – pouzdra	1 kN
Druh produktu	Nástroj na zatahování kabelů

Příslušenství

Kluzný prostředek na kabely	814760
Pružinová kulová hlava M5 Ø hlavy 7 mm	814720 7
Kabelová punčocha M5 Typ 10	814710 10
Pružinová kulová hlava M5 Ø hlavy 10 mm	814720 10
Koncová hruška M5 s očkem	814730
Posuvná rukojeť Easy Grip	814775
Kabelová punčocha M5 Typ 6	814710 6
Koncové pouzdro M5	814740
Lepidlo	814750