

**LOCTITE****Zajištění šroubů, 250 ml, ID výrobce: 2701\_EPIG**

## Údaje o objednávce

Číslo objednávky	083303 2701_EPIG
GTIN	8000776157948
Třída artiklu	04L

## Popis

### Provedení:

#### **Tekuté zajištění šroubů.**

Jednosložková, anaerobní lepidla pro všechny druhy a tvary závitů. Šroubové spoje budou vzduchotěsné, nepropustné pro olej a vodotěsné. Spolehlivé zamezení zadření.

### Použití:

**Nízká pevnost** možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Ideální pro použití na pasivním povrchu jako např. vysoce legované oceli CrNi.

### Upozornění:

Závitové části před nanesením zajištění šroubu očistěte pomocí univerzálního čističe č. 083391 / 3392. Rychlá a snadná manipulace s 50 ml lahvičkami č. 083344 vel. 50.

Označení nebezpečné látky: GHS07 upozornění

Označení výrobce: 2701

Barva na zajištění šroubů: zelená

Minimální moment uvolnění: 38 N·m

Rozsah teploty: -55 - 150 °C

Pro velikost závitů M až: M20

Funkční pevnost: 6 h

## Technický popis

Funkční pevnost	6 h
Rozsah teploty	-55 - 150 °C
Pevnost zajištění šroubů	vysoká
Označení výrobce	2701
Minimální moment uvolnění	38 N·m
Barva na zajištění šroubů	zelená
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Pro velikost závitů M až	M20
Atribut názvu produktu	250 ml
Plnicí kapalina	250 ml