



Šroubovák pro šrouby Phillips s úderovou koncovkou, Velikost křížové drážky: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	668300 4
GTIN	4013288017765
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s **integrovanými měkkými zónami** (mimo vel. 4) a **úderovou koncovkou**. **6hranná čepel** z houževnaté speciální oceli **průběžně až na konec rukojeti**, 6hranné osazení pro otevřený klíč. Povrch matně chromovaný, špičky černé.

Použití:

Šroubovák pro šrouby Phillips pro šrouby s křížovými drážkami dle DIN 7962 list 1 (také Phillips Recess)

Pro šrouby Ø: 7,3 − 12,7 mm

Délka čepel: 200 mm

Celková délka: 317 mm

6hran pro nasazení otevřeného klíče: 16 mm

Technický popis

Celková délka	317 mm
Délka čepel	200 mm
Velikost křížové drážky	4
6hran pro nasazení otevřeného klíče	16 mm
Pro šrouby Ø	7,3 − 12,7 mm
Označení výrobce	917 SPH

