



Trubkořez s 1 řezacím kolečkem na ocelové trubky, pro trubky do: 1.1/4palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	815000 1.1/4
GTIN	4018754241880
Třída artiklu	83A

Popis

Provedení:

Korpus z kvalitní oceli, zápustkově kovaný; vřeteno s plastovou rukojetí odolné proti opotřebení.

Řezací kolečko pro ocelové trubky z kvalitní oceli, přesně kalené pro dlouhou životnost. **Vodicí kladky** ze speciální oceli; pochromované.

Použití:

Pro čisté a pravoúhlé oddělování trubek.

Při řezání je vnější otřep automaticky zaválcován. Po odříznutí je možno ihned řezat závit.

Ø řezného kolečka: 25 mm

Šířka řezného kolečka: 14 mm

Otvor řezného kolečka: 7,5 mm

Pro vnější Ø trubek: 1/8 – 1.1/4 palec

Technický popis

Otvor řezného kolečka	7,5 mm
Ø řezného kolečka	25 mm
Šířka řezného kolečka	14 mm
Pro vnější Ø trubek	1/8 – 1.1/4 palec
Počet vodicích kladek	2
Počet řezných koleček	1
Druh produktu	Trubkořezy

Příslušenství

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 35 mm

814920 35

Náhradní řezací kolečko na ocelové trubky pro trubkořez 1.1/4 palec

815200 1.1/4

Náhradní čep řezacího kolečka Typ 1.1/4

815510 1.1/4