

**Odizolovací stranové štípací kleště izolované dle VDE, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	728780 160
GTIN	4003773040279
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Přesné břity inductivně kalené (cca 60 HRC), pro měkké dráty. Přesné odizolovací otvory pro jednožilové (masivní) vodiče 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>. Ramena se silnostěnnými návleky **izolovaná do 1000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

**Použití:**

Ideální pro práce na elektroninstalaci.

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel, kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

**Technický popis**

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	160 mm
Odizolování vodičů s Ø	1,5 mm <sup>2</sup>
Odizolování vodičů s Ø	2,5 mm <sup>2</sup>
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity inductivně kalené (cca 60 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované

Druh produktu

Řezací kleště