



## Trubkořez s 1 řezacím kolečkem na ocelové trubky, pro trubky do: 2palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	815000 2
GTIN	4018754241897
Třída artiklu	83A

### Popis

#### Provedení:

**Korpus** z kvalitní oceli, zápustkově kovaný; vřetenem s plastovou rukojetí odolné proti opotřebení.

**Řezací kolečko** pro ocelové trubky z kvalitní oceli, přesně kalené pro dlouhou životnost. **Vodicí kladky** ze speciální oceli; pochromované.

#### Použití:

Pro čisté a pravoúhlé oddělování trubek.

Při řezání je vnější otřep automaticky zaválcován. Po odříznutí je možno ihned řezat závit.

Ø řezného kolečka: 32 mm

Šířka řezného kolečka: 19 mm

Otvor řezného kolečka: 9 mm

Pro vnější Ø trubek: 1/8 – 2 palec

### Technický popis

Šířka řezného kolečka	19 mm
Ø řezného kolečka	32 mm
Pro vnější Ø trubek	1/8 – 2 palec
Otvor řezného kolečka	9 mm
Počet vodicích kladek	2
Počet řezných koleček	1
Druh produktu	Trubkořezy

### Příslušenství

Náhradní čep válečku Typ 2	815520 2
Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54 mm	814920 54
Náhradní váleček Typ 2	815600 2
Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 35 mm	814920 35
Příložný prstenec Typ 2	815530 2
Náhradní řezací kolečko na ocelové trubky pro trubkořez 2 palec	815200 2
Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54E mm	814920 54E
Náhradní čep řezacího kolečka Typ 2	815510 2