

**Krimpovací kleště pro dutinky izolované dle VDE, Pro průřez vodiče: 2,5mm²****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 729405 2,5 |
| GTIN | 4003773071754 |
| Třída artiklu | 73F |

Popis**Provedení:**

Korpus kleští zápusťkově kovaný. Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Vrubované čelisti k lisování dutinek dle DIN 46228.

Rukojeti s vícesložkovými potahy.

Izolace do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Technický popis

| | |
|-------------------|--|
| Pro průřez vodiče | 0,25 - 2,5 mm ² |
| Celková délka | 145 mm |
| Počet hnízd | 4 |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Rukojeť | Vícesložkový potah |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji |
| Povrch | leštěné |
| Druh produktu | Lisovací kleste |

