



Sada elektrikařských šroubováků pro šrouby Pozidriv, Classic plně izolované, Počet šroubováků: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	668381 3
GTIN	7610733064519
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojetí neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

Po 1 šroubováků č. 668380: vel. 1; 2; 3

Technický popis

Počet šroubováků	3
Řada	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, Classicplně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668380 1
Držák šroubů Typ 2	666425 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, Classicplně izolovaný Velikost křížové drážky 3	668380 3
Držák šroubů Typ 3	666425 3
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, Classicplně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668380 2