



Instalační kleště izolované dle VDE, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	728787 200
GTIN	4003773075097
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Multifunkční kleště pro elektroinstalaci se šroubovaným kloubem pro přesný chod kleští bez vůle.

- **Uchopení plochého a kulatého materiálu.**
- **Ohýbání drátů a měděných vodičů.**
- **Odjehlování a rozšiřování krabic pod omítku.**
- **Stříhání měděných kabelů do \varnothing 15 mm ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$).**
- **Odizolování měděných vodičů 0,75 až $1,5 \text{ mm}^2$ a $2,5 \text{ mm}^2$.**
- **Krimpování dutinek 0,5 až $2,5 \text{ mm}^2$.**

Ramena s návleky izolovaná do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Technický popis

Výkon ve stříhu do \varnothing	15 mm
Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Odizolování vodičů s \varnothing	0,7 – $1,5 \text{ mm}^2$
Odizolování vodičů s \varnothing	$2,5 \text{ mm}^2$
Pro dutinky	0,5 – $2,5 \text{ mm}^2$
Hmotnost	280 g

Kloub	šroubovaný
S otevírací pružinou	ne
Rukojeť	Vícesložkový potah
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Multifunkční kleště