



## Krimpovací kleště pro dutinky izolované dle VDE, Pro průřez vodiče: 16mm<sup>2</sup>



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	729405 16
GTIN	4003773072003
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Korpus kleští zápusťově kovaný. Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Vrubované čelisti k lisování dutinek dle DIN 46228.

Rukojeti s vícetřmenými potahy.

**Izolace do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

### Technický popis

Počet hnízd	9
Pro průřez vodiče	0,25 - 16 mm <sup>2</sup>
Celková délka	180 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Vícetřmený potah
Materiál	Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji
Povrch	leštěný
Druh produktu	Lisovací kleste

