

**Šroubovák pro šrouby Phillips, s dřevěnou rukojetí, Velikost křížové drážky: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	668450 2
GTIN	4045197372444
Třída artiklu	62F

Popis**Provedení:**

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel průchozí až na konec rukojeti. Čepel z chromvanadiové oceli, průběžně prokalené, se 6-hran. osazením pro maticový klíč. Leskle niklovaný povrch.

Pro šrouby Ø: 3,1 – 5,2 mm

Délka čepele: 100 mm

Celková délka: 205 mm

Šestihran pro nasazení maticového klíče: 10 mm

Technický popis

Šestihran pro nasazení maticového klíče	10 mm
Délka čepele	100 mm
Celková délka	205 mm
Velikost křížové drážky	2
Pro šrouby Ø	3,1 – 5,2 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips