

**Šroubovák pro šrouby Phillips, s dřevěnou rukojetí, Velikost křížové drážky: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	668450 4
GTIN	4045197372468
Třída artiklu	62F

Popis**Provedení:**

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel průchozí až na konec rukojeti. Čepel z chromvanadiové oceli, průběžně prokalené, se 6-hran. osazením pro maticový klíč. Leskle niklovaný povrch.

Pro šrouby Ø: 7,3 − 12,7 mm

Délka čepele: 200 mm

Celková délka: 334 mm

Šestihran pro nasazení maticového klíče: 17 mm

Technický popis

Délka čepele	200 mm
Šestihran pro nasazení maticového klíče	17 mm
Pro šrouby Ø	7,3 − 12,7 mm
Velikost křížové drážky	4
Celková délka	334 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips