



## Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, Classic plně izolovaný, Velikost křížové drážky: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668380 1
GTIN	7610733064489
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

**Štíhlá rukojeť** s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

#### Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

### Technický popis

Délka čepele	80 mm
Pro šrouby Ø	2,1 – 3 mm
Celková délka	175 mm
Velikost křížové drážky	1
Řada	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

