

LOCTITE**Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 2701_EGFD**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083301 2701_EGFD
GTIN	2050001948823
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Tekuté zajištění šroubů.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Ideální pro použití na pasivním povrchu jako např. vysoce legované oceli CrNi.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Technický popis

Označení výrobce	LOCTITE 2701
------------------	--------------

Minimální moment uvolnění	38 Nm
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Pro velikost závitů M až	M20
Chemický základ	Dimetacrylatester
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vhodné pro oblast použití	galvanizované plochy
Tvar	kapalný
Vhodné pro materiál	Kov
Trvanlivost od data výroby	17 měsíc
Bod vzplanutí	93 °C
Barva	zelená
Plnicí množství	50 ml
Vlastnost	Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	tolerující olej
Vlastnost	odolný proti vibracím
Funkční pevnost dle	6 h
Dotyková pevnost za	10 min
Dynamická viskozita	500 - 900 mPas
Demontáž	těžká
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Hustota	1,1 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Zajištění šroubů

