

LOCTITE**Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 222_EGFD**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Tekuté zajištění šroubů.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Nízká pevnost, snadná demontáž, vhodné pro všechny kovy a také pasivní materiály.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Technický popis

Označení výrobce	LOCTITE 222
------------------	-------------

Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Pro velikost závitů M až	M36
Minimální moment uvolnění	6 Nm
Chemický základ	Dimetacrylatester
Vhodné pro materiál	Kov
Vlastnost	thixotrop
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	odolný proti vibracím
Vlastnost	brání zadření
Tvar	kapalný
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Bod vzplanutí	100 °C
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Barva	fialová
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Plnicí množství	50 ml
Funkční pevnost dle	6 h
Dotyková pevnost za	15 min
Dynamická viskozita	900 - 1500 mPas
Demontáž	s normálním nástrojem
Třída pevnosti	Nízká pevnost
Hustota	1,08 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Zajištění šroubů

