

LOCTITE**Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 243_EGFD**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083301 243_EGFD
GTIN	5010266000688
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Tekuté zajištění šroubů.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Střední pevnost, slouží jako zajištění šroubů a zároveň utěsňuje.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Technický popis

Označení výrobce	LOCTITE 243
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník

Minimální moment uvolnění	26 Nm
Pro velikost závitů M až	M36
Bod vzplanutí	93 °C
Barva	modrá
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Vlastnost	Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Vlastnost	thixotrop
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	tolerující olej
Vlastnost	odolný proti vibracím
Tvar	kapalný
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Chemický základ	Dimetacrylatester
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Plnicí množství	50 ml
Funkční pevnost dle	2 h
Dotyková pevnost za	10 min
Dynamická viskozita	1300 - 3000 mPa·s
Demontáž	s normálním nástrojem
Třída pevnosti	Střední pevnost
Hustota	1,15 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Zajištění šroubů

