



## Šroubovák pro šrouby Phillips s úderovou koncovkou, Velikost křížové drážky: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668300 2
GTIN	4013288191199
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu s **integrovanými měkkými zónami** (mimo vel. 4) a **úderovou koncovkou**. **6hranná čepel** z houževnaté speciální oceli **průběžně až na konec rukojeti**, 6hranné osazení pro otevřený klíč. Povrch matně chromovaný, špičky černé.

#### Použití:

**Šroubovák pro šrouby Phillips** pro šrouby s křížovými drážkami dle DIN 7962 list 1 (také Phillips Recess)

Pro šrouby Ø: 3,1 – 5,2 mm

Délka čepel: 100 mm

Celková délka: 205 mm

6hran pro nasazení otevřeného klíče: 10 mm

### Technický popis

6hran pro nasazení otevřeného klíče	10 mm
Délka čepel	100 mm
Velikost křížové drážky	2
Celková délka	205 mm
Pro šrouby Ø	3,1 – 5,2 mm
Označení výrobce	917 SPH

