

**PICARD****Zámečnické kladivo SecuTec® s ochranným pouzdrém násady, Hmotnost bez násady: 400g****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	750115 400
GTIN	4016671027853
Třída artiklu	76D

**Popis****Provedení:**

S násadou z **hikorového** dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná.

Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

**Bezpečnostní kladivo SecuTec®** s ochranným pouzdrém na násadu z oceli s límcem a zajištěné **klínovým šroubem PICARD** (hodnoty vytažení hlavy kladiva překračují několikrát hodnoty DIN).

**Norma:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel.

**Náhradní díl:**

Náhradní násada se dodává pod č. 751680.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 750110

**Technický popis**

Délka násady	310 mm
Hmotnost bez násady	400 g
Druh produktu	Kladivo

---

## Příslušenství

Násada SecuTec® z hikorového dřeva s ochranným  
pouzdem násady a klínovým šroubem Délka násady 310  
mm

---

751680 310