



Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný tvrdokovový hrot, Celková délka: 120/12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	749300 120/12
GTIN	7610733004676
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka, hrot lesklý. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Díky speciálně **zušlechtěné úderové hlavě** nedochází k tříštění hlavy důlčíku.

Mimořádná kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

S naletovaným **tvrdokovovým hrotem**.

Technický popis

Ø stopky	12 mm
Tvrđost hrotu cca	59 HRC
Provedení úderové hlavy	zušlechtěný
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Důlčík