



## Zámečnické kladivo s ochranným pouzdrém násady, Hmotnost bez násady: 800g



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	750100 800
GTIN	4016134506703
Třída artiklu	73V

### Popis

**Provedení:**

S násadou z **hikorového** dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná.

Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

Od vel. 200 s ochranným pouzdrém na násadu z oceli.

**Norma:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel.

**Náhradní díl:**

Náhradní rukojeť je k dispozici pod č. 752200, pro velikost 50 pod č. 751700 250 a pro velikost 100 pod č. 751700 260.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 750110

### Technický popis

Hmotnost bez násady	800 g
Délka násady	350 mm
Druh produktu	Kladivo

---

## Příslušenství

Hikorová násada na kladivo s kruhovým klínkem Délka  
násady 350 mm

---

752200 350