



## Zámečnické kladivo s ochranným pouzdrém násady, Hmotnost bez násady: 1000g



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	750100 1000
GTIN	4016134506710
Třída artiklu	73V

### Popis

#### Provedení:

S násadou z **hikorového** dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná.

Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

Od vel. 200 s ochranným pouzdrém na násadu z oceli.

#### Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

#### Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

#### Náhradní díl:

Náhradní rukojeť je k dispozici pod č. 752200, pro velikost 50 pod č. 751700 250 a pro velikost 100 pod č. 751700 260.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 750110

### Technický popis

Délka násady	360 mm
Hmotnost bez násady	1000 g
Druh produktu	Kladivo

---

## Příslušenství

Hikorová násada na kladivo s kruhovým klínkem Délka  
násady 360 mm

---

752200 360