

PICARD**Zámečnické kladivo SecuTec® s ochranným pouzdrém násady, Hmotnost bez násady: 1000g**

Údaje o objednavce

Artikové číslo	750115 1000
GTIN	4016671027990
Třída artiklu	76D

Popis

Provedení:

S násadou z **hikorového** dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná.

Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

Bezpečnostní kladivo SecuTec® s ochranným pouzdrém na násadu z oceli s límcem a zajištěné **klínovým šroubem PICARD** (hodnoty vytažení hlavy kladiva překračují několikrát hodnoty DIN).

Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 751680.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 750110

Technický popis

Hmotnost bez násady	1000 g
Délka násady	360 mm
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Násada SecuTec® z hikorového dřeva s ochranným
pouzdem násady a klínovým šroubem Délka násady 360
mm

751680 360