



## Zámečnické kladivo s ochranným pouzdrém násady, Hmotnost bez násady: 1500g



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 750100 1500   |
| GTIN           | 4016134506727 |
| Třída artiklu  | 73V           |

### Popis

#### Provedení:

S násadou z **hikorového** dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.  
Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná.  
Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.  
Od vel. 200 s ochranným pouzdrém na násadu z oceli.

#### Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

#### Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

#### Náhradní díl:

Náhradní rukojeť je k dispozici pod č. 752200, pro velikost 50 pod č. 751700 250 a pro velikost 100 pod č. 751700 260.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 750110

### Technický popis

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Délka násady        | 380 mm  |
| Hmotnost bez násady | 1500 g  |
| Druh produktu       | Kladivo |

---

## Příslušenství

Hikorová násada na kladivo s kruhovým klínkem Délka  
násady 380 mm

---

752200 380