

**HOLEX****TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1296 3
GTIN	4045197905642
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

**Jako č. 202296.****Technický popis**

Počet zubů Z	3
Celková délka L	57 mm
Délka břitu L <sub>c</sub>	8 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	3 mm
Tvar stopky	HB
Posuv f <sub>z</sub> pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f <sub>z</sub> pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Šířka rohové fazetky při 45°	0,13 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Obsah	5
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a <sub>e</sub> při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a <sub>e</sub> při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Druh produktu	rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	160 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	40 m/min	M
GG(G)	vhodný	75 m/min	K
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		

Vzduch

vhodný

---

**Příslušenství**

Tvrdokovová fréza Ø e8 DC 3 mm

202296 3