



Zámečnické kladivo s ochranným pouzdrém násady, Hmotnost bez násady: 2000g



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 750100 2000 |
| GTIN | 4016134506734 |
| Třída artiklu | 73V |

Popis

Provedení:

S násadou z **hikorového** dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná.

Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

Od vel. 200 s ochranným pouzdrém na násadu z oceli.

Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní rukojeť je k dispozici pod č. 752200, pro velikost 50 pod č. 751700 250 a pro velikost 100 pod č. 751700 260.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 750110

Technický popis

| | |
|---------------------|---------|
| Délka násady | 400 mm |
| Hmotnost bez násady | 2000 g |
| Druh produktu | Kladivo |

Příslušenství

Hikorová násada na kladivo s kruhovým klínkem Délka
násady 400 mm

752200 400