

**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, pravá, Typ: SET09****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

Rozsah dodávky:

V plastovém kufříku.

Technický popis

ISO kód držáku	S20R SCLCR09
ISO kód držáku	S25R SCLCR09
ISO kód držáku	S16Q SCLCR09
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	28 mm

Upínací výška L ₂	15 mm
Upínací výška L ₂	18 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Středové přesazení L ₃	10,7 mm
Středové přesazení L ₃	10,5 mm
Středové přesazení L ₃	14,5 mm
Celková délka L	180 mm
Celková délka L	200 mm
Celková délka L	200 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500