



## Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform plně izolovaný, Velikost křížové drážky: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668600 4
GTIN	4013288027818
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

**Čepel** z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

#### Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

### Technický popis

Pro šrouby Ø	7,3 &minus; 12,7 mm
Celková délka	312 mm
Velikost křížové drážky	4
Špička čepele	černá
Délka čepele	200 mm
Označení výrobce	162 i PH VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

