



Sada elektrickářských šroubováků pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform plně izolované, Počet šroubováků: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	668710 4
GTIN	4013288102027
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

Po 1 šroubováků č. 668700: vel. 1; 2; 3; 4

Technický popis

Počet šroubováků	4
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 0	668700 0
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668700 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668700 1
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 4	668700 4
Držák šroubů Typ 3	666425 3
Držák šroubů Typ 2	666425 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 3	668700 3