



## Sada elektrikářských šroubováků pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform plně izolované, Počet šroubováků: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668710 5
GTIN	4013288102034
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

**Čepel** z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

#### Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 šroubováku č. 668700: vel. 0; 1; 2; 3; 4

### Technický popis

Počet šroubováků	5
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

Držák šroubů Typ 3	666425 3
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668700 1
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 4	668700 4
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668700 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 0	668700 0
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 3	668700 3
Držák šroubů Typ 2	666425 2