



Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, redukovaný Ø čepele, s rukojetí Kraftform plně izolovaný, Velikost křížové drážky: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	668620 1
GTIN	4013288160140
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysoce legované speciální oceli, fosfátovaná.

Zmenšené čepele Ø s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (Ø čepele = Ø izolace v přední části čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Technický popis

Velikost křížové drážky	1
Pro šrouby Ø	2,1 – 3 mm
Celková délka	178 mm
Délka čepele	80 mm
Označení výrobce	162 iS
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

