



## Zámečnické kladivo s 3složkovou násadou, Hmotnost bez násady: 500g



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	750450 500
GTIN	8024886007382
Třída artiklu	76D

### Popis

#### Provedení:

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

S nerozbitnou **3složkovou násadou** (hliníkové jádro, polyamidové a kaučukové komponenty), s přikovaným ochranným límcem a dodatečným ochranným pouzdrům násady.<br>Výhoda: Nerozbitné, ergonomické, neklouže, **bez vibrací a šetrné k zápěstí**.

#### Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

#### Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

### Technický popis

Hmotnost bez násady	500 g
Délka násady	320 mm
Druh produktu	Kladivo