



### Zámečnické kladivo MaxxCraft, Hmotnost bez násady: 500 g



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	750550 500
GTIN	4030618303060
Třída artiklu	73W

## Popis

### Provedení:

Jedinečné spojení hlavy kladiva a ochranného pouzdra tvoří nerozebiratelnou jednotku tlumící vibrace. Ochranné pouzdro násady s gumovým pláštěm. S **násadou z hikorového dřeva** prohnutý tvar, lakovaná.

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

### Výhoda:

Citelné **tlumení zpětných rázů** a tím úplný přenos rázné síly na obrobek, práce bez únavy.

**Větší rázová síla** a nižší vibrační zatížení na rukojeti než konvenční DIN buchar.

### Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

### Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

### Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 750555.

Délka násady: 280 mm

## Technický popis

## Technický list

Hmotnost bez násady	500 g
Délka násady	280 mm
Celková délka	320 mm
Označení výrobce	MAXXCRAFT

### Příslušenství

Hikorová násada na kladiva Délka násady 280 mm	750555 280
--	------------