



Zámečnické kladivo MaxxCraft, Hmotnost bez násady: 800 g



Údaje o objednávce

Artikové číslo	750550 800
GTIN	4030618303077
Třída artiklu	73W

Popis

Provedení:

Jedinečné spojení hlavy kladiva a ochranného pouzdra tvoří nerozebiratelnou jednotku tlumící vibrace. Ochranné pouzdro násady s gumovým pláštěm. S **násadou z hikorového dřeva** prohnutý tvar, lakovaná.

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

Výhoda:

Citelné **tlumení zpětných rázů** a tím úplný přenos rázné síly na obrobek, práce bez únavy.

Větší rázová síla a nižší vibrační zatížení na rukojeti než konvenční DIN buchar.

Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 750555.

Délka násady: 305 mm

Technický popis

Technický list

Hmotnost bez násady	800 g
Délka násady	305 mm
Celková délka	350 mm
Označení výrobce	MAXXCRAFT

Příslušenství

Hikorová násada na kladiva Délka násady 305 mm	750555 305
--	------------