




Dvojitá lemovačka kompletní



Údaje o objednávce

Artikové číslo	820900
GTIN	4004625260135
Třída artiklu	86B

Popis

Provedení:

Základní těleso z ocelolitiný se 2 upínacími špalky, 5 lemovacími vložkami (4,75 – 10 mm) a 1 tlačným prvkem 90°. Příklad lze upnout do každého běžného svěráku.

Upínací špalky pro Ø trubky 4,75; 5; 6; 8; 9 a 10 mm. Jedna strana rovná pro 180° lem, jedna strana sražená pro 90° lem.

Lemovací vložky pro trubky Ø 4,75-5; 6; 8; 9 a 10 mm pro tvar lemu F a E. **Tlakový člen 90°** pro lem D a E.

Použití:

Pro normované dvojitě lemy (DIN 74234) na brzdových potrubích a potrubích chladicích systémů atd., pro hydrauliku a pneumatiku. Pro bezešvé, tažené ocelové trubky a dvojitě válcové trubky (trubky Bundy).

Vhodné pro :

Lemy D-E-F dle DIN 74234.

Technický popis

Druh produktu	Lemovací přístroj
---------------	-------------------

Příslušenství

Tlakový člen Typ 1652	820950 1652
Pár upínacích špalíků Typ M	820970 M
Lemovací vložka metrická Typ 8	820930 8
Lemovací vložka metrická Typ 6	820930 6
Lemovací vložka metrická Typ 10	820930 10
Lemovací vložka metrická Typ 4,75/5	820930 4,75/5
Lemovací vložka metrická Typ 9	820930 9