

ROLLER**Řezací závitnice „Central“, komplet s plechovým kufrem, Typ: 1/2-114****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	820300 1/2-114
GTIN	4044942047507
Třída artiklu	84B

Popis**Provedení:**

Rychlá výměna řezné hlavy díky jednoduchému nastrčení do hlavy ráčny s rychlozámkem. Řezné hlavy s delším vedením trubek a přesně nastavenými řezacími čelistmi. Řezací čelisti jsou zvláště odolné vůči opotřebení a vyměnitelné. Ráčna přepínatelná na pravý / levý chod. Při otočených řezacích čelistech vhodné i k řezání závitů až těsně u stěny (na krátkých, již instalovaných trubkových hrdlech). Nevhodné pro trubky VA.

Použití:

Jako příruční a lehká závitnice k použití na stavbách. **Malý hlavy umožňuje práci na úzkých místech.**

Vhodné pro:

Trubkový závit Whitworth dle DIN 2999 **kónický 1:16.**

Obsah:

Příslušné řezné hlavy po 1 ks (pro trubkový závit Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 palce;

Rameno ráčny: 1 ks

Upozornění:

Následující díly jsou k dostání na poptávku i samostatně:

- **Rameno ráčny č. 820600.**
- **Kufřík z ocelového plechu č. 820620.**
- **Kompletní frézovací hlavy s čelistmi č. 820650 a náhradní čelisti č. 820670.**

Při objednání prosím uveďte požadovanou velikost.

Technický popis

Počet ramen ráčny	1
Řezací hlava pro trubkový závit Whitworth	1/2; 3/4; 1; 1.1/4 palec
Norma	DIN EN 10226
Obal	Kufřík z ocelového plechu
Druh produktu	Řezací závitnice

Příslušenství

Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1/2	820650 R1/2
Přepavní box z ocelového plechu pro řezací závitnice „Central“ Typ C1.1/4	820620 C1.1/4
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R3/4	820650 R3/4
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1.1/4	820650 R1.1/4
Rameno ráčny „Central“ Typ C1.1/4	820600 C1.1/4
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1	820650 R1