

**ROLLER****Řezací závitnice „Central“, komplet s plechovým kufrem, Typ: 3/8-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	820300 3/8-2
GTIN	4044942047514
Třída artiklu	84B

**Popis****Provedení:**

Rychlá výměna řezné hlavy díky jednoduchému nastrčení do hlavy ráčny s rychlozámkem. Řezné hlavy s delším vedením trubek a přesně nastavenými řezacími čelistmi. Řezací čelisti jsou zvláště odolné vůči opotřebení a vyměnitelné. Ráčna přepínatelná na pravý / levý chod. Při otočených řezacích čelistech vhodné i k řezání závitů až těsně u stěny (na krátkých, již instalovaných trubkových hrdlech). Nevhodné pro trubky VA.

**Použití:**

Jako příruční a lehká závitnice k použití na stavbách. **Malý hlavy umožňuje práci na úzkých místech.**

**Vhodné pro:**

Trubkový závit Whitworth dle DIN 2999 **kónický 1:16.**

**Obsah:**

Příslušné řezné hlavy po 1 ks (pro trubkový závit Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1;

1.1/4; 1.1/2; 2 palce

Rameno ráčny: 2 ks

**Upozornění:**

Následující díly jsou k dostání na poptávku i samostatně:

- **Rameno ráčny č. 820600.**
- **Kufřík z ocelového plechu č. 820620.**
- **Kompletní frézovací hlavy s čelistmi č. 820650 a náhradní čelisti č. 820670.**

Při objednání prosím uveďte požadovanou velikost.

## Technický popis

Počet ramen ráčny	2
Řezací hlava pro trubkový závit Whitworth	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 palec
Norma	DIN EN 10226
Obal	Kufřík z ocelového plechu
Druh produktu	Řezací závitnice

## Příslušenství

Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R3/4	820650 R3/4
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1/2	820650 R1/2
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1.1/4	820650 R1.1/4
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R2	820650 R2
Přepravní box z ocelového plechu pro řezací závitnice „Central“ Typ C2	820620 C2
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R3/8	820650 R3/8
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1.1/2	820650 R1.1/2
Řezací hlava s čelistmi Druh závitu R1	820650 R1
Rameno ráčny „Central“ Typ C2	820600 C2
Rameno ráčny „Central“ Typ C1.1/4	820600 C1.1/4