

**HOLEX****Momentový klíč s číselníkovým úchylkoměrem, Maximální utahovací moment: 25Nm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 655520 25     |
| GTIN           | 4045197549921 |
| Třída artiklu  | 62E           |

**Popis****Provedení:**

Jednoramenný; štíhlá konstrukce s dobře čitelným stupnicovým indikátorem. Korpus kompletně z oceli, chromovaný, s pevným pohonným 4-hranem pro nástrčné klíče.

**Měrné jednotky:** Nm 2-složková rukojeť pro dobré uchopení.

**Funkce:**

Odečet dosažené hodnoty během pracovního procesu na číselném úchylkoměru, přičemž je možné uchovat konečnou hodnotu pomocí vlečné ručičky pro pozdější odečtení.

**Použití:**

Ke kontrolovanému utahování šroubů a pro kontrolní měření.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Upozornění:**

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

**Technický popis**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Upínací 4hran  | 1/4 palec                  |
| Maximální utahovací moment   | 25 Nm                      |
| Hmotnost   | 400 g                      |
| Ukazatel   | analogová                  |
| Přesnost měření utahovacího momentu                                | ±4 %                       |
| Nastavení utažení  | Utahování doprava a doleva |
| Dělení stupnice, 1 dílek =   | 0,5 Nm                     |
| Rozsah utahovacích momentů   | 5 - 25 Nm                  |
| Celková délka L  | 250 mm                     |
| Měření   | Krouticí moment            |
| Nastavení hodnoty vypínání   | Vlečná ručička             |
| Přepínatelné rozlišení   | Nm                         |
| Norma  | DIN EN ISO 6789            |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání                              | nelze nastavit             |
| Feedback   | se zobrazením              |
| Délka páky bez nástrčného nástroje [I <sub>1</sub> ]               | 164 mm                     |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I <sub>3</sub> ] | 200 mm                     |
| Typ připojení  | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
| Kalibrování  | O3                         |
| Protokol o zkoušce   | Zkušební protokol výrobce  |
| Data lze protokolovat  | ne                         |
| Signalizace spuštění   | optický                    |
| Měřicí technika  | mechanická                 |
| Druh produktu  | Momentový klíč             |

## Služby

|  |               |
|--|---------------|
| Kalibrování Momentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 400/2 Nm     | 020030 400/2  |
| Kalibrace DAkkSMomentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 1000/2 Nm | 020040 1000/2 |

