

HOLEX**Momentový klíč s číselníkovým úchylkoměrem, Maximální utahovací moment: 1000Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	655520 1000
GTIN	4045197549990
Třída artiklu	62E

Popis**Provedení:**

Jednoramenný; štíhlá konstrukce s dobře čitelným stupnicovým indikátorem. Korpus kompletně z oceli, chromovaný, s pevným pohonným 4-hranem pro nástrčné klíče.

Měrné jednotky: Nm Rýhovaná kovová rukojeť.

Funkce:

Odečet dosažené hodnoty během pracovního procesu na číselném úchylkoměru, přičemž je možné uchovat konečnou hodnotu pomocí vlečné ručičky pro pozdější odečtení.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů a pro kontrolní měření.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Hmotnost	6400 g
Upínací 4hran	1 palec
Maximální utahovací moment	1000 Nm
Ukazatel	analogová
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Dělení stupnice, 1 dílek =	10 Nm
Rozsah utahovacích momentů	200 - 1000 Nm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Nastavení hodnoty vypínání	Vlečná ručička
Přepínatelné rozlišení	Nm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	1345 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Norma	DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	1205 mm
Měření	Krouticí moment
Celková délka L	1490 mm
Feedback	se zobrazením
Kalibrování	O3
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	optický
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrování Momentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 1000/2 Nm	020030 1000/2
Kalibrace DAkkSMomentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 1000/2 Nm	020040 1000/2

