

Koken**Sada ručních rázových utahováků v plechové kazetě, Obsah sady: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	673000 5
GTIN	4991644215652
Třída artiklu	63R

Popis**Provedení:**

Masivní rukojeť s vnitřním šestihranem k upnutí výměnných čepelí. Přepínatelná pro pravý nebo levý chod. Upínání čepelí (5/16 palce) je odnímatelné, díky tomu lze přímo použít i nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/2 palce.

Vhodné náhradní čepelí viz č. 675400 – 675470.

Použití:

Ideální nástroj k uvolnění pevně utažených šroubů resp. pevnému utažení šroubů jedním úderem kladiva.

Obsah:

Držák se spojovacím kusem podobným č. 676945: 1 ks vel. 2/16

Ploché čepelí: 9; 11 mm

Čepelí pro šrouby Phillips: vel. 2; 3

Technický popis

Počet dílů	5
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Bit pro šrouby Pozidriv, 5/16 palce C 8 Velikost křížové drážky 3	675420 3
Bit pro šrouby Pozidriv, 5/16 palce C 8 Velikost křížové drážky 2	675420 2
Bit pro šrouby Phillips, 5/16 palce C 8 Velikost křížové drážky 3	675400 3
Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX25	675470 TX25
Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX40	675470 TX40
Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675440 6
Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675440 5
Bit pro šrouby Phillips, 5/16 palce C 8 Velikost křížové drážky 4	675400 4
Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8profil Hex-Plus 6hran 8 mm	675440 8
Bit pro šrouby Phillips, 5/16 palce C 8 Velikost křížové drážky 2	675400 2
Bit plochý, 5/16 palce C 8 Šířka břitu 8 mm	675460 8
Bit pro šrouby Pozidriv, 5/16 palce C 8 Velikost křížové drážky 1	675420 1
Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX55	675470 TX55
Bit plochý, 5/16 palce C 8 Šířka břitu 10 mm	675460 10
Bit pro šrouby Phillips, 5/16 palce C 8 Velikost křížové drážky 1	675400 1
Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX50	675470 TX50
Bit pro šrouby Pozidriv, 5/16 palce C 8 Velikost křížové drážky 4	675420 4
Bit plochý, 5/16 palce C 8 Šířka břitu 12 mm	675460 12