

Násada na kladivo, Délka násady: 800mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	751700 800
GTIN	4028656582806
Třída artiklu	76D

Popis

Provedení:

Ze dřeva bez suků, jakostní třída 1a. Rovně rostlé. Léta rovnoběžná s osou násady. Povrch je broušený na hladko a voskovaný. **rovný** tvar.

Norma:

DIN 5111 und DIN 5112.

Vhodné pro:

Kladiva s oválným okem dle DIN.

Upozornění:

Nevhodné pro kladiva č. 750125 a č. 750810.

Technický popis

Délka násady	800 mm
Pro kladiva s hmotností	5 - 6 kg
Norma	DIN 5112
Druh produktu	Násada